


SikaBlock® M970

Kalıplama Bloğu




İşleme değerleri

| İşleme adımları | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Yöntem | Kaba işleme Z - sabit | Kalan malzeme Z - sabit | Kalan malzeme Z - sabit | Kalan malzeme Z - sabit | Düz yüzeyleri işleme | Son işleme Z - sabit | Detaylı son yüzey işleme |
| Kesici takım | EMZ90 V22.042TH050 (1043249) | EB* V20.020A1140- C-1 (6130406) | EB* R12.012AP120- C-1 (6130394) | EB* R06.006A1100- C (6132198) | EB* V08.008A1100- C (6130576) | EB* R08.008AP100- C (9148824) | Airline Schaff- friser (1110569) |
| Çap [mm] | 42 | 20 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Kesici ağız sayısı | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ağız açısı [mm] | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kesme hızı (Vc) [m/dk] | 500 | 500 | 600 | 250 | 400 | 400 | 200 |
| Devir [1/dk] | 3,800 | 8,000 | 15,900 | 13,300 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Adım aralığı [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| İlerleme hızı (Vf) [mm/dk] | 5,700 | 8,000 | 6,400 | 5,300 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Kesme derinliği(ap) [mm] | 5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.1 |
| Kesme genişliği / adım aralığı (ae) [mm] | 30 | 10 | 2 | 0.5 | 4 | 0.3 | 0.1 |

İşleme

- Blok malzeme, işlemeden önce 18 - 25° C'de belirli bir süre beklemelidir.
- Blok malzeme, testere, freze veya matkap ile yüksek performanslı takımlar kullanılarak ya da el ile kolaylıkla işlenebilir.
- Yapıştırılacak yüzeyler temiz, yağsız, tozsuz ve kuru olmalıdır (temizleme için Sika® Reinigungsmittel 5). Yapıştırma için Biresin® Power Adhesive Thix veya Biresin® Kleber grün/ blau kullanın (Detaylı bilgi için Ürün Bilgi Formunu inceleyin).



tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknosin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknosin.com



Sika®